

# 6074 Nitro Fuzer アクセサリーシェルフ

## 製品情報とインストール手順

ポリバンスの6074 Nitro Fuzerアクセサリーシェルフは、フラットトップのポリバンスの窒素溶接機に取り付けて、プラスチックの修理中に工具やアクセサリを便利に保管できます。棚は使用していないときは邪魔にならないように簡単に折りたたむことができます。



### メリット:


- グライNDER、カッター、サンダーなどのツールを安全に保持します。
- 簡単にインストールできます。
- 溶接カーットのセットアップの有用性が向上
- 使用していないときは邪魔にならないように折りたたみます。

### 特徴:

- パウダー塗装された ゲージスチールパネル。
- シンプルかつ強度を兼ねそろえたデザイン。
- エアツールを保持するスロットエッジ設計。
- 扉部約最大積載量4.5Kg
- 開放寸法: 42.7 cm x 23.9 cm x 1.9 cm
- 収納寸法: 26.7 cm x 23.9 cm x 1.9 cm

### インストール手順:

- 1: 6074ニトロフューザーアクセサリーシェルフの設置面を位置決めし、溶接機の上部に穴位置を4か所マーキングします。
- 2: マーキングした穴位置を上部から軽くポンチで印をつけます。
- 3: 溶接機のプラグを抜いてから、固定しているネジを8カ所取り外します。
- 4: 後で識別するために、上部の黄色の配線にテープで印を付け、トリガースイッチに接続されている3本のワイヤーを外します。
- 5: 蓋を外した状態で、印のある場所に4つの1/4インチの穴を開けます。
- 6: 穴のバリ取り、タッチアップペイントをします。
- 7: 4か所の穴に1/4"ボルトでシェルフを蓋にしっかりと固定し、ロックナットでしっかりと締めます。
- 8: 残りの2本のボルトとロックナットを使用して、棚のヒンジ部分を取り付けます。  
注意: 完全に締め込むと、シェルフを折りたたむことができなくなります。
- 9: 取り外したのと同じ順序で配線を再接続します。
- 10: ネジを締めすぎないように注意しながら、蓋を再び取り付けます。



**Polyvance**  
ADVANCING POLYMER REPAIR

お問合せは、下記販売代理店まで

Polyvance authorized international master distributor  
ポリバンス 日本総代理店  
有限会社テイクラフトプラスチックリペア事業部 樹脂リペア.com  
TEL:0564-28-5319 FAX:0564-28-5399  
E-mail:info@jyusiripea.com URL:https://jyusiripea.com

T-CRAFT PLASTIC REPAIR DIVISION

